



Sisänurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4974 (ISO 9) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 296430 25 |
| GTIN | 4045197884862 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-------------|
| Varren nelikulmio | 25 mm |
| Porauksille, Ø alkaen | 43 mm |
| Kokonaispituus | 300 mm |
| Lastuava aine | M20 |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |