

FLUKE.

## Jännite- ja johtavuuskoettimet, Tyyppi: T130



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473090 T130
GTIN	095969610506
Tuoteluokka	47H

### Kuvaus

**Malli:**

Kaksinapainen jännitekoetin, ergonominen yhden käden hallittavuus pistorasioille. Taustavalaistu mittausarvon näyttö. Paristonäyttö - pariston tyhjennyttyä mittaustulos voidaan silti näyttää. Avattavat koetinkärjet ja kulumisenosoitin. **VDE-malli**

**Toiminto:**

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

**Standardi:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

### Tekninen kuvaus

FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Näyttö	LED / LCD
Näyttöalue AC	6 - 690 V

Näyttöalue DC	6 - 690 V
Vaiheentarkistus	100V – 690V
Kalibrointi	I1
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Napaisuudentarkistus	kyllä
Johtavuuden testaus	optinen / akustinen
Ylijänniteluokka	CAT III 690 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
IP-suojaluokka	IP 64
Taajuusmittaus	40 - 400 Hz
Taskulampputoiminto	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

## Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------