

FLUKE.

Jännite- ja johtavuuskoettimet, Tyyppi: T90



Tilaustiedot

Tilausnumero	473090 T90
GTIN	095969599672
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Kaksinapainen jännitekoetin, ergonominen yhden käden hallittavuus pistorasioille. Taustavalaistu mittausarvon näyttö. Paristonäyttö - pariston tyhjennyttyä mittaustulos voidaan silti näyttää. Avattavat koetinkärjet ja kulumisenosoitin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Tekninen kuvaus

Taajuusmittaus	40 - 400 Hz
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Johtavuuden testaus	optinen / akustinen

Näyttöalue AC	12 - 690 V
Kalibrointi	I1
IP-suojausluokka	IP 54
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Ylijänniteluokka	CAT II 690 V
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Napaisuudentarkistus	kyllä
Näyttö	LED
Taskulampputoiminto	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------