

FLUKE®

Lämpökaaviokamera, tyyppi: TIS10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 474035 TIS10 |
| GTIN | 95969798822 |
| Tuoteluokka | 47H |

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. **3,5 tuuman näyttö.** Integroitu digitaalikamera **kuvaa kuvassa -toiminnolla:** Kuvan ja lämpökuvan ristivaihto mahdollistaa ongelman ja sijainnin helpon tunnistuksen.

Fluke Connect yhdistää mittauslaitteesi älypuhelimien Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Mittausten ja kuvien varmuuskopiointi.**
- **Raportointi ja raporttien lähetykset sähköpostitse suoraan älypuhelimesta.**

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistöhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana litiumioniakku, verkkosovitin, USB-kaapeli ja pehmustettu kantolaukku.

Liitäntä: Fluke Connect

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Lämpötila-alue: -20 - 250 °C

Tarkkuus: ± 2 tai 2 % mittausarvoista

Terminen herkkyys: 0,15 K

Kuvantoistotiheys: 9 Hz

Näkökenttä: 35,7×26,8 astetta

Detektorin koko: 80×60 px

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Näkökenttä | 35,7×26,8 astetta |
| Detektorin koko | 80×60 px |
| Terminen herkkyys | 0,15 K |
| Lämpötila-alue | -20 - 250 °C |
| Tarkkuus | ± 2 °C tai 2 % mittausarvoista |
| Kuvantoistotiheys | 9 Hz |
| minimaalinen kohdistusetäisyys | 0,45 m |
| Liitäntä | Fluke Connect |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
| Tuotetyyppi | Lämpökaaviokamera |