

HOLEX**Kierresorvausterä oikea standardin DIN 282 (ISO 12) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297165 16
GTIN	4045197885678
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	16 mm
Kokonaispituus	125 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä