

**HOLEX****Kierresorvausterä oikea standardin DIN 282 (ISO 12) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297165 20
GTIN	4045197885685
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio	20 mm
Kokonaispituus	140 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä