

bimos

Pyörivä työtuoli, PU-vahto, suojatulpat, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuin ja selkänoja pehmeää PU-vahtoa. Helppohoitoinen, pestävä, luja ja kestää mietoja happoja ja emäksiä ja mekaanista rasitusta.

Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Istuimen syvyys	470 mm
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuinpinnan materiaali	PU-vahto
Selkänojan korkeus	580 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat

Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
portaaton korkeuden säätö	kyllä
Paino	14 kg
Jalkaristikon materiaali	Teräs
Selkänöjan materiaali	PU-vaaho
Istuimen leveys	460 mm
Sarja	Work-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------