

Garant**ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre, Tyyppi: 25M10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 360025 25M10 |
| GTIN | 4045197885333 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------|
| Keskiön Ø D | 25 mm |
| Kierre M ₂ , ulko- | M12 |
| Kierre M ₁ , ulko- | M10 |
| Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø | 120 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Sarja | ZeroClamp |
| Ulko-Ø:n toleranssi | h6 |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |