

Garant**ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre, Tyyppi: 25M10/138****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360025 25M10/138
GTIN	4045197885340
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Tekninen kuvaus

Kierre M ₂ , ulko-	M16
Keskiön Ø D	25 mm
Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø	138 mm
Kierre M ₁ , ulko-	M10

Sarja	ZeroClamp
Ulko-Ø:n toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit