

KERN**Pienvaaka, tyyppi ECB, Enimmäispunnitusalue: 20000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479452 20000
GTIN	4045761161436
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

Suuri, taustavalaistu LCD-näyttö (lukemakorkeus 21 mm). Punnituslevy jaloterästä. Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.

- **Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.**
- **Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.**
- **Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.**

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, verkkosovitin tai akku saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys	320 mm
Punnituslevyn mitta	320x260
Nettopaino	2,6 kg
Korkeus	60 mm
Lukema	10 g
Syvyys	300 mm
Enimmäispunnitusalue	20000 g
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

Palvelut

DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------