



## Torque-vaihtoterät, Torx Plus<sup>®</sup>, Torx Plus<sup>®</sup> -profiili: 10IP



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659996 10IP
GTIN	2050001930613
Tuoteluokka	66F

### Kuvaus

#### Sopii :

Momenttiavainvalikoima, nro 659990.

Kokonaispituus: 175 mm

Vääntömomentti: 2 Nm

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS <sup>®</sup> -ruuveille
Kokonaispituus	175 mm
Terän Ø	6,3 mm
Torx Plus <sup>®</sup> -profiili	10IP
Vääntömomentti	2 Nm

### Tarvikkeet

Momenttiavain-ruuvinvääntimenpidin Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659991 500
--	------------