

**Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 24X26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	24 mm
kidan enimmäisleveys b2	58 mm
kidan enimmäiskorkeus h	9 mm
Avainkoko ₂	26 mm
kidan enimmäisleveys b1	54 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	265 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain