

**Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäisleveys b1	44 mm
kidan enimmäisleveys b2	49 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	19 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	22 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	235 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain