

**Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 21X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610950 21X24
GTIN	4045197159359
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	47 mm
Avainkoko ₁	21 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
kidan enimmäisleveys b2	53 mm
Avainkoko ₂	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	245 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain