



## Kaksipäinen pienoiskiintoavain, Avainkoko: 11 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612200 11
GTIN	4018754018628
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

**Käyttö:**

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

**Raaka-aine:**

Kromiteräseosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	24,2 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	11 mm
kidan enimmäiskorkeus h	3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	116 mm
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	75 astetta
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	Lohkeilematon, krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

