



## Avosilmukka-avain, Avainkoko: 41 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612800 41
GTIN	4024089009996
Tuoteluokka	66A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu – tukeva varsi ja kestävät leuat.

**Käyttö:**

Vaikeissa paikoissa tehtäviin asennustöihin.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

Sopivat vääntötangot – katso nrot 621600 – 621800.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	41 mm
Porauksen Ø	19 mm
Avaimen pituus L	315 mm
Pään paksuus h	14 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

### Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 18X500 mm

621600 18X500