



## Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 22X24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	610950 22X24
GTIN	4045197159366
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäisleveys b1	49 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	22 mm
kidan enimmäiskorkeus h	8 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	24 mm
kidan enimmäisleveys b2	53 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	245 mm
Standardi	ISO 3318
Standardi	DIN 3110
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain