




Avosilmukka-avain Rengasmuoto avoin, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	612920 12
GTIN	4018754000746
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Huomautus:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avainkoko	12 mm
Pään paksuus h	14 mm
Pään leveys b	20,6 mm
Pituus L	30,8 mm
Muoto, väännin	Rengasmuoto, avoin
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy