



Avosilmukka-avain Rengasmuoto avoin, Avainkoko: 14mm



Tilastiedot

Tilausnumero	612920 14
GTIN	4018754000753
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu – kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Huomautus:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000 – 641350 ja 655230 – 657766.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pään paksuus h	14 mm
Pään leveys b	22,2 mm
Pituus L	31,7 mm
Muoto, väännin	Rengasmuoto, avoin
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy