

**Kaksipäinen kiintoavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610960 8
GTIN	4045197159403
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610950 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 19X22 mm	610950 19X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X21 mm	610950 18X21
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610950 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610950 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610950 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610950 8X9
Muovinen kiinnityspidin Avainten lkm 8	611500 8
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610950 6X7