

**MIRKA****Tarrahiomaliuskat ABRANET®, 81×133 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567845 180
GTIN	6416868540390
Tuoteluokka	56M

**Kuvaus****Malli:**

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta **verkkomaisella rakenteella** ja tuhansilla rei'illä.

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

ABRANET®-tarraliuskat, joita voidaan käyttää tasohiomakoneissa tai käsikäytössä käsihiomatuen nro 567856 kanssa.

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuituvahvisteisten) muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	180
Sarja	ABRANET®
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

hiomalaikan leveys	81 mm
hiomalaikan pituus	133 mm
Tuotenimen määräite	81×133 mm
Tuotetyyppi	Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		