



Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 13X15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613000 13X15
GTIN	4045197384515
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:**DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²).

Musta pinta.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	6,5 mm
Avainkoko ₁	13 mm
Avainkoko ₂	15 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	160 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

