

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 13X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 13X17
GTIN	4045197384522
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:****DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Musta pinta.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h	7 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	17 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	13 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	165 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

