



12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 11/32tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	637100 11/32
GTIN	4018754004218
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	12,5 mm
Avainkoko	11/32 tuuma
Pituus	25 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy

