

Garant**Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637125 10 |
| GTIN | 4045197497260 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja korkeamman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ø poistopuolella | 14,6 mm |
| Avainkoko | 10 mm |
| Pituus | 25,5 mm |
| Avainkoko | 3/8 tuuma |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive |
| Standardi | DIN 3124 |

| | |
|-----------------|--|
| Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |