



Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 46mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613300 46
GTIN	4045197384959
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²). Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus h_{\max}	16 mm
Avaimen pituus L	400 mm
Avainkoko	46 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 894
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

