

HOLEX**Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637220 10
GTIN	4045197163165
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).

Tekninen kuvaus

Pituus	25 mm
Ø poistopuolella	14,6 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy