

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 19X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 19X24
GTIN	4045197384584
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:**DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²).

Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	24 mm
kidan enimmäiskorkeus h	9,5 mm
Avainkoko ₁	19 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	220 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

