



Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613300 50
GTIN	4045197384966
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²). Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	50 mm
Pään paksuus h _{max}	17 mm
Avaimen pituus L	435 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 894
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

