

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 10X13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 10X13
GTIN	4045197384485
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:**DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²).

Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	10 mm
Avainkoko ₂	13 mm
kidan enimmäiskorkeus h	5,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	130 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

