



Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637200 17 |
| GTIN | 4018754002986 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637229

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Pituus | 31 mm |
| Avainkoko | 17 mm |
| Ø poistopuolella | 23 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Standardi | DIN 3124 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. |
| Pinta | krominiklatu |
| AS-Drive-profiili | kyllä |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |