

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 46X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 46X50
GTIN	4045197384690
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:**DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²).

Musta pinta.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h	17 mm
Avainkoko ₁	46 mm
Avainkoko ₂	50 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	440 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

