



## Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613300 24
GTIN	4045197384874
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:**

**DIN 894**

**Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Musta pinta.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	24 mm
Avaimen pituus L	230 mm
Pään paksuus h <sub>max</sub>	9,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 894
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

