



Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637220 12
GTIN	4045197163189
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).

Tekninen kuvaus

Avainkoko	12 mm
Pituus	25 mm
Ø poistopuolella	17 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy