



Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613300 25 |
| GTIN | 4045197384881 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 894

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²). Musta pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------|
| Pään paksuus h_{\max} | 10 mm |
| Avainkoko | 25 mm |
| Avaimen pituus L | 240 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Standardi | DIN 894 |
| Kidan asento | 15 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | erikoisterästä |
| Pinta | mustattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviaivain |

