



## Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 12X14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613000 12X14
GTIN	4045197384508
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:**

**DIN 895**

**Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Musta pinta.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>2</sub>	14 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	12 mm
kidan enimmäiskorkeus h	6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	150 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

