



12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637000 15
GTIN	4018754001989
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637029

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	20,6 mm
Pituus	31 mm
Avainkoko	15 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy