



Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613330 12
GTIN	4035894044676
Tuoteluokka	66A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, **muovieriste, enint. 1000 voltia - standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus h_{max}	10,2 mm
Avainkoko	12 mm
Avaimen pituus L	125 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu, muovieriste
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

