

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 24X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:****DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Musta pinta.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h	11,5 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	24 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	285 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

