



Kuusiohylysy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637200 12
GTIN	4018754002931
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637229

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	16,9 mm
Pituus	28 mm
Avainkoko	12 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta	krominiklatu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy