

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 105mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	653950 105
GTIN	4991644465330
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Pituus	120 mm
Avainkoko	105 mm
Ø poistopuoella	146 mm
Vääntönelikulma	1.1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

soveltuu käytettäväksi koneissa

kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille Ø 134 mm

653990 134

Liitinsokka hylsille, 1 1/2 tuumaa Ø×Pituus 7X110 mm

653995 7X110