

Kovametalli-granulaattilautaslaikka, Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 569610 115 |
| GTIN | 4027497070534 |
| Tuoteluokka | 53L |

Kuvaus

Malli:

Teräslautanen, jossa juotettu HM-rae. Erittäin pitkä käyttöikä ja **erittäin hyvä poistoteho**; keskikarkea rae.

Käyttö:

Lasikuitumuovin, kalkkiehkekiven, kipsilevyjen, kaasubetonin ja kumin hiontaan, oikaisuun ja sovitamiseen. Pintabetonin laudoitusrosojen tasoittamiseen.

Huomautus:

Ei metallin työstöön. Työskentely kevyellä syötöllä. Älä iske laikkaa hiottavaan materiaaliin. Enimmäiskierrosluku 63 m/s (10500 min⁻¹.)

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 10500 min ⁻¹ |
| Kiekon Ø | 115 mm |
| Hioma-aine | KM-rae |
| Muodon kuvaus | kartio |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tukialusta | Teräslautanen |
| optimoitu materiaalille | kumi |
| optimoitu materiaalille | kivi |
| optimoitu materiaalille | Kuituvahvisteiset muovit |
| optimoitu materiaalille | Kipsikuitulevyt |
| Käyttökone | Kulmahiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 63 m/s |
| Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |