



Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt, Avainkoko: 24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613330 24
GTIN	2050001014504
Tuoteluokka	66A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, **muovieriste, enint. 1000 voltia - standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Tekninen kuvaus

Pään paksuus h_{max}	15 mm
Avaimen pituus L	215 mm
Avainkoko	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu, muovieriste
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

