



Timanttilautaslaikka PREMIUM*** kivelle, Kiekon Ø: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569640 100
GTIN	9003173565698
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Vankka, kapea teräslautanen - juotetut timanttisegmentit, jotka on upotettu erikoismateriaaliin. Hyvä **materiaalinpoisto, erittäin pitkä käyttöikä** ja **värinätön käynti** (puhtaat pinnat), kuivahiontaan.

Käyttö:

Kivi- ja betonimateriaalien hiontaan ja tasoitukseen kulmahiomakoneella. Optimaalinen kierrosluku 10000 – 12000 min⁻¹. Enimmäiskierrosluku 15000 min⁻¹.

Raaka-aine:

Soveltuu betonin työstöön.

Tekninen kuvaus

Runko	Teräslautanen
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	litteä
Kiekon Ø	100 mm

Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Käyttökone	Kulmahiomakone
Suosittelun kierrosluku	10000 - 12000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikanalusta