

Korkon**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 tuuma, Avainkoko: 55mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	653010 55
GTIN	4991644435395
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	80,3 mm
Avainkoko	55 mm
Pituus	75 mm
Vääntönelikulma	1 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 3/4 tuuman hylsille

652800

Liitinsokka hylsille, 3/4 tuumaa

652900