

**Koken****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 60mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 653950 60     |
| GTIN         | 4991644465163 |
| Tuoteluokka  | 63R           |

## Kuvaus

**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Standardi:****DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

## Tekninen kuvaus

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Pituus           | 90 mm                   |
| Ø poistupuolella | 91 mm                   |
| Avainkoko        | 60 mm                   |
| Vääntönelikulma  | 1.1/2 tuuma             |
| Irrotusprofiili  | 6-kulmainen holkkiavain |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä      |
| Tuotetyyppi                     | Avainhylsy |

---

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Liitinsokka hylsille, 1 1/2 tuumaa Ø×Pituus 7X75 mm | 653995 7X75 |
| Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille Ø 95 mm            | 653990 95   |