

3M Scotch-Brite™

**Kompakti-purseenpoistolaikka (SiC), DB-WL, Kiekon Ø×Leveys×Porauksen Ø:
152X25X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Huopakompaktilaikoilla saadaan aikaan **toistettava hiontajälki**, koska käytössä on aina uusi hiomarae. **Laikat eivät muovaa työkappaletta, hiomauria ei synny, joten niillä on pidempi käyttöikä.**

Käyttö:

Hiomapäissä tai käsihiomakoneissa kiinnitystuurnalla nro 556380, koot 1–2, ja kavennuslaikalla nro 568782. Sopiva hiomalaikansuoristin nro 568785.

Purseenpoistolaikka kierrettyä kuituhuopaa. **Suurehkojen purseiden poistoon** stanssatuista osista, **koverien listojen ja reunojen pyöritykseen** ilman jälkipurseen muodostusta.

Tekninen kuvaus

Kovuusaste	erikoiskova
Hienousaste	hieno
Malli	9S fine
Kiekon Ø	152 mm

Porauksen Ø	25 mm
Leveys	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Tuotenimen määrite	DB-WL
Valmistajamerkintä	DB-WL
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Alumiinilaippapari Sopii reiän halkaisijalle 25 mm	568782 25
--	-----------

