

**Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, SC-BF, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568561 180
GTIN	4001895524578
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Minihuopanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Nimihuopahiomanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.

Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).

Kierrosluku enintään 5000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Väri	pun.
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan pituus	289 mm
Hiomanauhan Ø	90 mm
Rakeistus-vertailu	180
Malli	A medium
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	SC-BF
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitysrolla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR	568575 AIR
---------------------------------------	------------