



12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa pitkä, Avainkoko: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637300 13
GTIN	4018754002191
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	13 mm
Ø poistopuolella	18 mm
Pituus	54 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy