



## Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613500 32
GTIN	4018754018963
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

#### Huomautus:

##### Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	360 mm
Avainkoko	32 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	21 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
Tuotetyyppi	Ruuviavain